

SWISS TOOLS

**Držák na vyvrtávací tyče levý, PSC, Ø stopky / velikost destičky – rozměr A:  
63/15-180mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320406 63/15-180
GTIN	2050001715180
Třída artiklu	36D

**Popis****Upozornění:**

Vhodnou **HP trysku** č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č.320610–320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.  
Upínací čep PSC na poptávku.

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Vzdálenost hrotů os f	27 mm
Délka vyložení rozměr A	180 mm
Náhradní díl	P05
Ø minimálního předvrtání D <sub>1</sub> min	50 mm
Velikost destiček	15
Ø stopky	63 mm
Užitná délka L <sub>N</sub>	158 mm
Upnutí	PSC
Způsob použití	levý
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano

Úhel nastavení k	107,5 stupeň
Druh produktu	Drzak vyvrtavaci tyce