



## Prodloužení pro závitník s vnitřním chlazením, Typ: 13



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	338450 13
GTIN	4045197603708
Třída artiklu	32H

### Popis

#### Provedení:

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

S vnitřním přívodem chladicího média.

#### Použití:

Pro řezání závitů na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitech nebo bezprostředně u stěny odlitků.

#### Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

### Technický popis

Pro čtyřhran $K_1$	14,5 mm
Pro upínací délku $l_1$	43 mm
Prodloužení $L_2$	100 mm
Prodloužení $L_3$	200 mm
Pro jmenovitý $\varnothing$ závitu $d_1$ DIN 374/376	M22 – M24
Prodloužení $\varnothing D_3$	18 mm
Prodloužení $K_2$	14,5 mm

Prodloužení $\varnothing D_4$	26 mm
Pro $\varnothing$ stopky závitu $d_2$	18 mm
Druh produktu	Prodloužení