



Prodloužení pro závitník s vnitřním chlazením, Typ: 9



Údaje o objednávce

Artikové číslo	338450 9
GTIN	4045197603623
Třída artiklu	32H

Popis

Provedení:

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

S vnitřním přívodem chladicího média.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitech nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihřanné kleštiny k upevnění závitníku.

Technický popis

Prodloužení $\varnothing D_3$	11 mm
Prodloužení $\varnothing D_4$	18 mm
Pro \varnothing stopky závitu d_2	11 mm
Pro upínací délku l_1	36 mm
Prodloužení L_3	130 mm
Pro jmenovitý \varnothing závitu d_1 DIN 374/376	M14
Prodloužení L_2	90 mm

Prodloužení K ₂	9 mm
Pro čtyřhran K ₁	9 mm
Druh produktu	Prodloužení