



Samosvorné vysoce výkonné vrtací sklíčidlo Spiro, Typ: 65/12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	341010 65/12
GTIN	4019208195124
Třída artiklu	39R

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné tříčelistové vrtací sklíčidlo - přesné provedení. Vysoká přesnost obvodivé házivosti, bez použití klíče, samosvorné, vysoká upínací síla. Snadné uvolňování rukou. Díly podléhající opotřebení jsou kalené a vyměnitelné.

Použití:

Na ručních a stojanových vrtačkách, frézkách, soustruzích k nasazení na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 nebo přímo do vřetena stroje.

Norma:

DIN 238

Technický popis

Typ	65/12
Unášecí kužel	B 12
Největší Ø kužele sklíčidla	12,056 mm
Rozsah upínání	0,5 - 6,5 mm
Délka vrtací hlavy otevřená	61,5 mm
Délka vrtací hlavy zavřená	68 mm
Vnější Ø	34 mm
Druh produktu	Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

