



## Prodloužení pro závitník s vnitřním chlazením, Typ: 9L



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	338450 9L
GTIN	4045197603630
Třída artiklu	32H

### Popis

#### Provedení:

- **Dlouhá resp. prodloužená verze.**
- **Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotážením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.**
- **Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.**
- **Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.**

S vnitřním přívodem chladicího média.

#### Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitech nebo bezprostředně u stěny odlitků.

#### Upozornění:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

### Technický popis

Pro upínací délku $l_1$	36 mm
Pro $\varnothing$ stopky závitu $d_2$	11 mm
Prodloužení $\varnothing D_3$	11 mm
Pro čtyřhran $K_1$	9 mm
Prodloužení $L_3$	230 mm
Prodloužení $\varnothing D_4$	18 mm
Prodloužení $K_2$	9 mm

Prodloužení L <sub>2</sub>	90 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d <sub>1</sub> DIN 374/376	M14
Druh produktu	Prodloužení