

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Samosvorné vysoce výkonné vrtací sklíčidlo, Typ: 30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	341000 30
GTIN	4045197308269
Třída artiklu	33A

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonné tříčelistové vrtací sklíčidlo - přesné provedení. Vysoká přesnost obvodivé házivosti, bez použití klíče, samosvorné, vysoká upínací síla. Snadné uvolňování rukou. Díly podléhající opotřebení jsou kalené a vyměnitelné.

Použití:

Na ručních a stojanových vrtačkách, frézkách, soustruzích k nasazení na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 nebo přímo do vřetena stroje.

Norma:**DIN 238****Technický popis**

Typ	30
Délka vrtací hlavy otevřená	44 mm
Unášecí kužel	B 10
Největší Ø kužele sklíčidla	10,094 mm
Rozsah upínání	0,2 - 3 mm
Délka vrtací hlavy zavřená	47,5 mm
Vnější Ø	24 mm
Druh produktu	Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

