

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Samosvorné vysoce výkonné vrtací sklíčidlo, Typ: 65/10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	341000 65/10
GTIN	4045197308290
Třída artiklu	33A

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonné tříčelistové vrtací sklíčidlo - přesné provedení. Vysoká přesnost obvodivé házivosti, bez použití klíče, samosvorné, vysoká upínací síla. Snadné uvolňování rukou. Díly podléhající opotřebení jsou kalené a vyměnitelné.

Použití:

Na ručních a stojanových vrtačkách, frézkách, soustruzích k nasazení na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 nebo přímo do vřetena stroje.

Norma:**DIN 238****Technický popis**

Typ	65/10
Unášecí kužel	B 10
Délka vrtací hlavy zavřená	68 mm
Délka vrtací hlavy otevřená	61,5 mm
Největší Ø kužele sklíčidla	10,094 mm
Rozsah upínání	0,5 - 6,5 mm
Vnější Ø	34 mm
Druh produktu	Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

