



Samosvorné vysoce výkonné vrtací sklíčidlo Spiro, Typ: 100/12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	341010 100/12
GTIN	4019208009407
Třída artiklu	39R

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné tříčelistové vrtací sklíčidlo - přesné provedení. Vysoká přesnost obvodivé házivosti, bez použití klíče, samosvorné, vysoká upínací síla. Snadné uvolňování rukou. Díly podléhající opotřebení jsou kalené a vyměnitelné.

Použití:

Na ručních a stojanových vrtačkách, frézkách, soustruzích k nasazení na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 nebo přímo do vřetena stroje.

Norma:

DIN 238

Technický popis

Délka vrtací hlavy otevřená	80 mm
Rozsah upínání	0,5 - 10 mm
Unášecí kužel	B 12
Délka vrtací hlavy zavřená	91,5 mm
Největší Ø kužele sklíčidla	12,056 mm
Typ	100/12
Vnější Ø	43 mm
Druh produktu	Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

