

**HOLEX****Silové upínací pouzdro, BT 40, Ø D1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302865 32
GTIN	4045197549082
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

- **Nízké tření díky jehlovému ložisku.**
- **Chráněno antikorozním povlakem.**
- **Pracho- a vodotěsné.**
- **Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.**
- **Flexibilní oblast upínání pomocí kleštín.**
- **Upínací síla až 1 000 Nm.**

**Text upoutávky:**

Vnitřní axiální vybrání brání efektivně prokluzování nástroje.

Vysoká radiální pevnost díky opakované přesnosti upínání proti dosedací rovině brání vychýlení a zajišťuje vysokou přesnost obrábění a dlouhou životnost nástroje.

Drážky ve tvaru T zachycují olej a mazivo, takže je zajištěn bezpečný přenos točivého momentu. Absolutně měkký chod upínací matice.

**Použití:**

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínací matice.

**Zvláštní příslušenství:**

Hákový klíč č. 628400.

Tažný čep č. 308760 - 308795.

Upínací kleštiny č. 309566 – 309570.

**Technický popis**

Vhodný hákový klíč č. 628400

68 / 75

Upínací Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Délka vyložení rozměr A	105 mm
Vnější Ø upínacích kleštin D	66 mm
Upnutí	BT 40
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

## Příslušenství

Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309576 14
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309576 6
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Hákový klíčs nosem Pro matice s vnějším Ø 68/75 mm	628400 68/75
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	309576 20
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 25 mm	309576 25
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309576 16
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309576 8
	309576 10

Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý  
upínací Ø d 10 mm

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308765 40

Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý  
upínací Ø d 12 mm

309576 12

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308760 40