

**HOLEX****Tažný čep 90° utěsněný, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308795 40
GTIN	4045197532787
Třída artiklu	32Z

**Popis****Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

**Použití:**

Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

**Upozornění:**

**utěsněný** s O kroužkem.

Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

**Technický popis**

Celková délka L	60 mm
Ø nákrůžku D	23 mm
Ø hlavy D <sub>1</sub>	15 mm
L <sub>1</sub>	35 mm
Závit M	M16
Vhodné pro strmý kužel	40
Maximální utahovací moment	50 Nm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 40

Rozměr klíče	19 mm
Vlastnost otvoru	s otvorem
Norma pro tažné čepy	MAS 403
Druh produktu	Tažný čep

## Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308835 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308825 40