

**HOLEX****Silové upínací pouzdro, BT 50, Ø D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302870 20
GTIN	4045197554611
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

- **Nízké tření díky jehlovému ložisku.**
- **Chráněno antikorozním povlakem.**
- **Pracho- a vodotěsné.**
- **Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.**
- **Flexibilní oblast upínání pomocí kleštin.**
- **Upínací síla až 1 000 Nm.**

**Text upoutávky:**

Vnitřní axiální vybrání brání efektivně prokluzování nástroje.

Vysoká radiální pevnost díky opakované přesnosti upínání proti dosedací rovině brání vychýlení a zajišťuje vysokou přesnost obrábění a dlouhou životnost nástroje.

Drážky ve tvaru T zachycují olej a mazivo, takže je zajištěn bezpečný přenos točivého momentu. Absolutně měkký chod upínací matice.

**Použití:**

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínací matice.

**Zvláštní příslušenství:**

Hákový klíč č. 628400.

Tažný čep č. 308760 - 308795.

Upínací kleštiny č. 309566 – 309570.

**Technický popis**

Vhodný hákový klíč č. 628400

52 / 55

Upínací Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Vnější Ø upínacích kleštin D	52 mm
Upnutí	BT 50
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

## Příslušenství

Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309566 12
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309566 16
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309566 10
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Hákový klíčs nose Pro matice s vnějším Ø 52/55 mm	628400 52/55
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309566 6
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309566 8
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50