

HOLEX**Tažný čep 90° utěsněný, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308795 50
GTIN	4045197532794
Třída artiklu	32Z

Popis**Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

Upozornění:

utěsněný s O kroužkem.

Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

Technický popis

L ₁	45 mm
Závit M	M24
Maximální utahovací moment	150 Nm
Vhodné pro strmý kužel	50
Celková délka L	85 mm
Ø hlavy D ₁	23 mm
Ø nákrůžku D	38 mm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 50

Rozměr klíče	30 mm
Vlastnost otvoru	s otvorem
Norma pro tažné čepy	MAS 403
Druh produktu	Tažný čep

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308825 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50