

**Sada papírových krycích pásek, Šířka×délka (mm×m): 50X50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083645 50X50
GTIN	4005801208538
Třída artiklu	08M

**Popis****Provedení:**

Páska **tesakrepp® 4329** je **mírně krepaná** tenká a **flexibilní papírová krycí páska**, má vysokou pevnost při broušení za mokra a **dobrou přilnavost laku a plnidel**. Je také vhodná pro běžné **zakrývání a lakování** při teplotách do 70 °C.

**Upozornění:**

Uvedená minimální trvanlivost tesa® výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

**Technický popis**

Šířka	50 mm
Označení výrobce	tesakrepp® 4329
Tloušťka	0,13 mm
Barva	nažloutlá
Délka	50 m
Roztažnost	10 %

Liner k dispozici	ne
Počet lepicích pásek	6
Pevnost v tahu	0,33 N/mm
Lepicí hmota	přírodní kaučuk
Odolávající teplotě do	70 °C
Sklad, vlhkost	50 - 70 %
Skladovací teplota	15 - 35 °C
Zvláštní znaky	rozvláknitelný
Zvláštní znaky	lze natrhnout rukou
Zvláštní znaky	lze jej popsat
Materiál nosiče	Papír
Přilnavost z oceli	0,28 N/mm
Použití	Krycí práce
Druh lepicí pásky	jednostranná,
Druh produktu	Lepicí páska