



Kleštinový upínací trn OZ tvar ADB, BT 40 A = 70, Rozsah upínání: 2-16 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	302880 2-16
GTIN	
Třída artiklu	36E

Popis

Provedení:

Vnější a vnitřní kužel broušený.

Převlečná matice uložena na kuličkovém ložisku pro vyšší přídržnou sílu a lepší obvodovou házivost.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle **ISO 10897**.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice OZ.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820– 308835, upínací kleštiny OZ č. 309540 – 309565, hákový klíč č. 628400.

Strategie obrábění: HSC

Délka vyložení rozměr A: 70 mm

Vnější Ø D: 43 mm

Náhradní upínací matice č. 309670: 2 - 16

vhodný hákový klíč č. 628400: 40/42

Technický popis

vhodný hákový klíč č. 628400	40/42
Náhradní upínací matice č. 309670	2 - 16
Délka vyložení rozměr A	70 mm
Rozsah upínání	2 - 16 mm

Vnější Ø D	43 mm
Upnutí	BT 40 A = 70
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Kleštinový upínač

Příslušenství

Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309540 6
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308720 40
Tažný čep Hurco 60° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308804 40
Tažný čep Hurco 45° s otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309540 9
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309540 8
Hákový klíč s nosem Pro matice s vnějším Ø 40/42 mm	628400 40/42
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309540 16
Tažný čep Mazak utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40

Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309540 14
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309540 12
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308820 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309540 10
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308812 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309540 5
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	309540 11
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308780 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309540 4
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	309540 13
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	309540 15
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309540 7
Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308830 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308810 40
Tažný čep Hurco 60° s otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308803 40
Tažný čep Hurco 90° s otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308805 40