

HOLEX**Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a líčováním utěsněný, Vhodné pro strmé kužely: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308801 40
GTIN	4045197644497
Třída artiklu	32Z

Popis**Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Upozornění:

utěsněný s O kroužkem.

Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

Technický popis

Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 40
Závit M	M16
L ₁	32 mm
Vhodné pro strmý kužel	40
Celková délka L	57,15 mm
Maximální utahovací moment	50 Nm
Ø nákrůžku D	23 mm

Ø hlavy D ₁	15 mm
Rozměr klíče	19 mm
Norma pro tažné čepy	MAS 403
Druh produktu	Tažný čep

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308825 40