



Kleštinový upínací trn ER typ ADB, BT 50 A = 100, Pro velikost upínací kleštiny ER: 32



Údaje o objednávce

Artikové číslo	302825 32
GTIN	4250122615453
Třída artiklu	36E

Popis

Provedení:

Vnější a vnitřní kužel broušený.
Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle **DIN 6499 typ A a B.**

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice ER.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER č. 308881 – 309434, upínací klíče ER č. 309680– 309745 resp. č. 613300.
Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Upozornění:

Vhodná upínací matice č. 309580 resp. 309610.

Strategie obrábění: HSC

Rozsah upínání: 2 - 20 mm

Délka vyložení rozměr A: 100 mm

Vnější Ø D: 50 mm

Náhradní upínací matice ER: 32

ER upínací klíč: 32

Technický popis

Pro kleštiny ER	32
Náhradní upínací matice ER	32

ER upínací klíč	32
Rozsah upínání	2 - 20 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Vnější Ø D	50 mm
Upínací Ø D ₁	1-16 mm
Upnutí	BT 50 A = 100
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 20000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Kleštinový upínač

Příslušenství

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	309000 20
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309432 10
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	309001 15
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308820 50
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	309001 18
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	308986 14
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	309002 20
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 17 mm	309000 17
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	308981 13
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309001 8

ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	308986 15
Sada upínacích kleštín ER 8dílná, 4–16, 20 mm s utěsněním	309026
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309432 12
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309000 12
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	309000 11
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308812 50
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308986 8
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	309001 20
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	309000 18
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	308981 12
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309002 6
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309432 9
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 19 mm	309001 19
Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 32	309680 32
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309002 14
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309002 16
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309001 10
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309000 4
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308986 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308981 7
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	308986 16
Sada upínacích kleštín ER 18dílná 3–20 mm s utěsněním	309284
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308986 9
Sada upínacích kleštín ER 18dílná 3–20 mm s utěsněním a tryskami	309285
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308981 3

ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309002 8
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 17 mm	309001 17
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309000 14
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	309001 11
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309001 9
Sada upínacích kleštin ER 18dílná 3–20 mm	309280
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	308986 11
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309001 14
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	309001 3
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	308986 12
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308981 4
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309000 16
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	308981 18
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	309000 3
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	309002 15
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 19 mm	308986 19
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	309002 11
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	308981 14
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308986 7
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309002 9
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309002 5
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	309002 3

ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 19 mm	309002 19
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309001 7
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	309002 13
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 17 mm	308981 17
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	308986 20
Sada upínacích kleštin ER 18dílná 3–20 mm	309024
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308986 4
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	308981 15
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	309000 13
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 17 mm	308986 17
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309002 10
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309000 5
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309002 4
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309001 5
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308986 5
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308986 10
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309000 8
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308986 3
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309002 7
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 19 mm	308981 19
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308981 10
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308981 5
	309002 18

ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 18 mm

ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 18 mm 308986 18

Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 8 mm 309432 8

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 15 mm 309000 15

Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 12 mm 309001 12

Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 4 mm 309001 4

Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 13 mm 309001 13

Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 7 mm 309432 7

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 308790 50

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 11 mm 308981 11

ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 17 mm 309002 17

ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 13 mm 308986 13

Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 6 mm 309432 6

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 7 mm 309000 7

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm 309000 6

ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 12 mm 309002 12

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 8 mm 308981 8

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 20 mm 308981 20

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 19 mm 309000 19

Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50 308810 50

Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 16 mm 309001 16

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 9 mm 309000 9

Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 6 mm 309001 6

Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 11 mm 309432 11

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308981 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	308981 16
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308981 9
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309000 10