

**HOLEX****Tažný čep 60° utěsněný, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308785 50
GTIN	4045197543103
Třída artiklu	32Z

**Popis****Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

**Použití:**

Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

**Upozornění:**

**utěsněný** s O kroužkem.

Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

**Technický popis**

L <sub>1</sub>	45 mm
Ø hlavy D <sub>1</sub>	23 mm
Závit M	M24
Celková délka L	85 mm
Ø nákrůžku D	38 mm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 50
Maximální utahovací moment	150 Nm
Vhodné pro strmý kužel	50

Rozměr klíče	30 mm
Vlastnost otvoru	s otvorem
Norma pro tažné čepy	MAS 403
Druh produktu	Tažný čep

## Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308825 50