

HOLEX**Tažný čep 90° utěsněný, bez otvoru, Vhodné pro strmé kužely: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308790 40
GTIN	4045197377876
Třída artiklu	32Z

Popis**Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

Upozornění:

utěsněný s O kroužkem.

Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

Technický popis

Maximální utahovací moment	50 Nm
Ø hlavy D ₁	15 mm
Vhodné pro strmý kužel	40
Celková délka L	60 mm
L ₁	35 mm
Ø nákrůžku D	23 mm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 40
Závit M	M16

Rozměr klíče	19 mm
Vlastnost otvoru	bez otvoru
Norma pro tažné čepy	MAS 403
Druh produktu	Tažný čep

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308825 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308835 40