

**Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný, Vhodné pro strmé kužely: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308806 40
GTIN	4045197644640
Třída artiklu	32Z

Popis**Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Upozornění:

utěsněný s O kroužkem.

Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

Norma pro tažné čepy: MAS 403

Ø nákržku D: 23 mm

Ø hlavy D₁: 15 mm

Celková délka L: 57,15 mm

L₁: 32 mm

Závit M: M16

Maximální utahovací moment: 50 Nm

Technický popis

Vhodné pro strmý kužel	40
Závit M	M16
L ₁	32 mm

Ø nákrůžku D	23 mm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 40
Celková délka L	57,15 mm
Maximální utahovací moment	50 Nm
Ø hlavy D ₁	15 mm
Rozměr klíče	19 mm
Norma pro tažné čepy	MAS 403
Druh produktu	Tažný čep

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308825 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308810 40