



Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu typ ADB, BT 40 A = 100, Ø trnu d1: 22mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	302920 22
GTIN	4250122613978
Třída artiklu	36E

Popis

Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákrážku broušené.
Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

Použití:

S lícovaným perem pro frézy s podélnou drážkou, např. DIN 841. **S unášecím kroužkem** pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

Upozornění:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

Délka vyložení rozměr A: 100 mm

Vnější Ø D: 40 mm

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861: 22

Náhradní unášecí kroužek č. 309870: 22

Vhodný speciální klíč č. 309840: 22

Technický popis

Vhodný speciální klíč č. 309840	22
Náhradní unášecí kroužek č. 309870	22
Ø trnu d ₁	22 mm

Délka vyložení rozměr A	100 mm
Vnější Ø D	40 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	22
Upínací Ø D ₁	22 mm
Upnutí	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézy

Příslušenství

Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep Hurco 90° s otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308805 40
Speciální klíč Pro Ø trnu 22 mm	309840 22
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 22 mm	309860 22
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Unášecí kroužek Pro Ø trnu 22 mm	309870 22
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308780 40

Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný
Vhodné pro strmé kužely 40

308801 40

Tažný čep Hurco 60° s lícováním utěsněný Vhodné pro
strmé kužely 40

308804 40

Tažný čep Hurco 60° s otvorem a lícováním utěsněný
Vhodné pro strmé kužely 40

308803 40

Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro
strmé kužely 40

308802 40