

**HOLEX****ER kleština, ER 16, Jmenovitý upínací Ø d: 7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308920 7
GTIN	4045197151162
Třída artiklu	32Z

**Popis****Provedení:**

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

**Upozornění:****Přemostění upínacího Ø je vždy o 1 mm menší, např. Ø 10 – 9 mm, kromě 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).**

Kleštiny ER16, ER25 a ER32 bez těsnění jsou přes eshop k dispozici také v palcových rozměrech.

**Technický popis**

Jmenovitý upínací Ø d	7 mm
Upnutí	ER 16
Norma	ISO 15488-B
Obvodová házivost	≤ 10 µm
Typ	426 E
Vnější Ø D	17 mm
Celková délka L	27,5 mm
Druh produktu	Upínací kleština

