

**Sada papírových krycích pásek, Šířka×délka (mm×m): 19X50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083645 19X50
GTIN	4005801208446
Třída artiklu	08M

Popis**Provedení:**

Páska **tesakrepp® 4329** je **mírně krepaná** tenká a **flexibilní papírová krycí páska**, má vysokou pevnost při broušení za mokra a **dobrou přilnavost laku a plnidel**. Je také vhodná pro běžné **zakrývání a lakování** při teplotách do 70 °C.

Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost tesa® výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Technický popis

Šířka	19 mm
Délka	50 m
Tloušťka	0,13 mm
Označení výrobce	tesakrepp® 4329
Barva	nažloutlá
Materiál nosiče	Papír

Zvláštní znaky	lze natrhnout rukou
Zvláštní znaky	lze jej popsat
Zvláštní znaky	rozvláknitelný
Pevnost v tahu	0,33 N/mm
Liner k dispozici	ne
Sklad, vlhkost	50 - 70 %
Odolávající teplotě do	70 °C
Skladovací teplota	15 - 35 °C
Roztažnost	10 %
Počet lepicích pásek	16
Lepicí hmota	přírodní kaučuk
Použití	Krycí práce
Přilnavost z oceli	0,28 N/mm
Druh lepicí pásky	jednostranná,
Druh produktu	Lepicí páska