



## Samosvorné vrtací sklíčidlo Supra s PUS, Typ: 10/12



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	341455 10/12
GTIN	4019208069005
Třída artiklu	39R

### Popis

#### Provedení:

**S pojistkou upínací síly (PUS)** pro příklepové vrtačky. Pro pravý a levý chod.

S unášecím kuželem DIN 238

#### Použití:

K nasazení na nástrčné stopky č. 342300 – 342887 nebo přímo na vřeteno stroje.

### Technický popis

Unášecí kužel	B 12
Největší Ø kužele sklíčidla	12,065 mm
Typ	10/12
Rozsah upínání	0 - 10 mm
Délka vrtací hlavy zavřená	86,1 mm
Vnější Ø	40,2 mm
Druh produktu	Vrtací sklíčidlo bez použití klíče