



## Vrtací sklíčidlo s ozubením Prima, Typ: 16/18



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	342215 16/18
GTIN	4019208018201
Třída artiklu	39R

### Popis

#### Provedení:

Čelisti jsou kalené.

Pro pravý i levý chod.

S unášecím kuželem DIN 238 k nastrčení na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 nebo přímo na vřeteno stroje.

#### Použití:

Pro univerzální vrtací práce pomocí elektrických ručních vrtaček, **příklepových vrtaček** a stojanových vrtaček.

### Technický popis

Délka vrtací hlavy zavřená	98 mm
Typ	16/18
Rozsah upínání	1 - 16 mm
Unášecí kužel	B 18
Největší Ø kužele sklíčidla	17,78 mm

Vnější Ø	56,5 mm
Vhodný klíč s ozubením	S3
Druh produktu	Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem