



## Vrtací sklíčidlo s radiálním blokováním Extra RV plastové provedení, Typ: 13-3/8



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 342200 13-3/8 |
| GTIN           | 4019208414980 |
| Třída artiklu  | 39R           |

### Popis

#### Provedení:

- Vrtací sklíčidlo bez použití klíče s radiálním blokováním. Není potřebné žádné další blokování (zvláště při přiklepovém vrtání).
- Velmi ergonomické, pohodlná obsluha, 6hran pro maticový klíč.
- Dobrá přesnost obvodové házivosti.
- Provrtané provedení pro pravý a levý chod (závit M5 nebo M6).

S ochranou proti najetí. **Upínací fazetky z tvrdokovu** pro snížení opotřebení.

### Technický popis

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Délka vrtací hlavy zavřená  | 72,4 mm      |
| Maximální výkon stroje      | 1000 W       |
| Typ                         | 13-3/8       |
| Rozsah upínání              | 1,5 - 13 mm  |
| Vnější Ø                    | 42,7 mm      |
| Upnutí                      | 3/8-24 palec |
| Délka vrtací hlavy otevřená | 64,5 mm      |
| Radiální blokování          | ano          |

Druh produktu

Vrtací sklíčidlo bez použití klíče