



## Vrtací sklíčidlo s ozubením Prima, Typ: 10-1/2



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 342225 10-1/2 |
| GTIN           | 4019208415888 |
| Třída artiklu  | 39R           |

### Popis

#### Provedení:

Čelisti jsou kalené.

Pro pravý chod. **Sklíčidlo použitelné pro pravý a levý chod**, neboť může být zajištěno šroubem (levý závit).

#### Použití:

Pro univerzální vrtací práce pomocí elektrických ručních vrtaček, **příklepových vrtaček** a stojanových vrtaček.

### Technický popis

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Typ                        | 10-1/2       |
| Rozsah upínání             | 0,8 - 10 mm  |
| Délka vrtací hlavy zavřená | 61 mm        |
| Vnější Ø                   | 34,5 mm      |
| Upnutí                     | 1/2-20 palec |
| Vhodný klíč s ozubením     | S2           |

Druh produktu

Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem