

**HOLEX****Vrtací sklíčidlo s ozubením, Typ: 10/12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	342220 10/12
GTIN	4045197152916
Třída artiklu	32W

**Popis****Provedení:**

Vedení klíčky není kalené.

Pro pravý i levý chod.

S unášecím kuželem DIN 238 k nastrčení na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 nebo přímo na vřeteno stroje.

**Použití:**

Pro univerzální vrtací práce pomocí elektrických ručních vrtaček, **příklepových vrtaček** a stojanových vrtaček.

**Technický popis**

Unášecí kužel	B 12
Typ	10/12
Délka vrtací hlavy zavřená	61,4 mm
Rozsah upínání	0,8 - 10 mm
Největší Ø kužele sklíčidla	12,065 mm

Vnější Ø	33,5 mm
Vhodný klíč s ozubením	S2
Druh produktu	Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem