

**Nástrčná stopka s válcovou stopkou, Ø stopky / unášecí kužel: 6/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	342300 6/6
GTIN	4045197294371
Třída artiklu	32X

**Popis****Provedení:**

**Zcela kalené a broušené dle stoupání.** Dlouhodobě vysoká přesnost obvodové házivosti, neboť do kaleného povrchu se nezatlačí žádné třísky a lehké rázy nevytváří žádné vruby. Přesné provedení s válcovou stopkou.

**Použití:**

Pro upnutí vrtacích sklíčidel na frézkách, automatech atd. Válcovou stopku lze **upnout do kleštin nebo frézovacích upínacích trnů.**

**Norma:**

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

**Technický popis**

Skličidlo s kuzelem DIN 238	B 6
Délka válcové stopky	35 mm
Kužel Ø D	6,35 mm
Ø stopky	6 mm
Druh produktu	Upínač vrtacího sklíčidla