



Vrtací sklíčidlo s ozubením Prima, Typ: 6/10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	342215 6/10
GTIN	4019208067018
Třída artiklu	39R

Popis

Provedení:

Čelisti jsou kalené.

Pro pravý i levý chod.

S unášecím kuželem DIN 238 k nastrčení na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 nebo přímo na vřeteno stroje.

Použití:

Pro univerzální vrtací práce pomocí elektrických ručních vrtaček, **příklepových vrtaček** a stojanových vrtaček.

Technický popis

Typ	6/10
Největší Ø kužele sklíčidla	10,094 mm
Unášecí kužel	B 10
Délka vrtací hlavy zavřená	52,5 mm
Rozsah upínání	0,5 - 6,5 mm

Vnější Ø	29,5 mm
Vhodný klíč s ozubením	S1
Druh produktu	Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem