

**Garant****Samosvorné vrtací sklíčidlo, Typ: 160/18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	341250 160/18
GTIN	4045197152831
Třída artiklu	31K

**Popis****Provedení:**

**Vysoce výkonné** tříčelistové vrtací sklíčidlo - přesné provedení. Vysoká přesnost obvodivé házivosti, bez použití klíče, samosvorné, vysoká upínací síla. Snadné uvolňování rukou. Díly podléhající opotřebení jsou kalené a vyměnitelné.

**Použití:**

Na ručních a stojanových vrtačkách, frézkách, soustruzích k nasazení na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 nebo přímo do vřeten stroje.

**Norma:****DIN 238****Technický popis**

Typ	160/18
Rozsah upínání	3 - 16 mm
Největší Ø kužele sklíčidla	17,431 mm
Délka vrtací hlavy otevřená	95,5 mm
Unášecí kužel	B 18 zkrácený
Délka vrtací hlavy zavřená	109 mm
Vnější Ø	56 mm
Druh produktu	Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

