

HOLEX**Vrtací sklíčidlo s ozubením, Typ: 13****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	342220 13
GTIN	4045197152930
Třída artiklu	32W

Popis**Provedení:**

Vedení kličky není kalené.

Pro pravý i levý chod.

S unášecím kuželem DIN 238 k nastrčení na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 nebo přímo na vřeteno stroje.

Použití:

Pro univerzální vrtací práce pomocí elektrických ručních vrtaček, **příklepových vrtaček** a stojanových vrtaček.

Technický popis

Délka vrtací hlavy zavřená	77 mm
Největší Ø kužele sklíčidla	15,733 mm
Unášecí kužel	B 16
Typ	13
Rozsah upínání	1,5 - 13 mm

Vnější Ø	42,4 mm
Vhodný klíč s ozubením	S2
Druh produktu	Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem