



Lehký otočný soustružnický hrot, Morse kužel: 4



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 320655 4 |
| GTIN | 5907412202723 |
| Třída artiklu | 36C |

Popis

Provedení:

- Úhel hrotu 60°.
- Lehké provedení.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbový.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Převážně k obrábění malých i nejmenších dílů na malých a velkých soustruzích.

Ø pouzdra D: 60 mm

Celková délka L: 196,5 mm

Užitná délka B: 94,5 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 38 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,006 mm

Délka hrotu C: 43,5 mm

Technický popis

| | |
|------------------------------------|----------|
| Morse kužel | MK4 |
| Ø pouzdra D | 60 mm |
| Maximální chyba obvodové házivosti | 0,006 mm |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Největší Ø hrotu 60° A | 38 mm |
| Maximální počet otáček | 4500 min ⁻¹ |
| Délka hrotu C | 43,5 mm |
| Užitná délka B | 94,5 mm |
| Pro hmotnost obrobku | 400 kg |
| Celková délka L | 196,5 mm |
| Druh produktu | Středicí hrot |