



## Otočný soustružnický hrot s prodlouženým hrotem 60° / 30°, Morse kužel: 4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	320670 4
GTIN	4019208017075
Třída artiklu	35R

### Popis

#### Provedení:

- Tělo a otočný hrot jsou kalené.
- Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
- S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.

#### Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

#### Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení. Prodloužený otočný hrot umožňuje nerušené najetí soustružnického nože k rovině obrobku. Vhodné zejména ke kopírovacímu soustružení.

Ø pouzdra D: 68,5 mm

Užitná délka B: 114,5 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 32 mm

Největší Ø hrotu 30° A: 14 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Délka hrotu C: 53 mm

### Technický popis

Největší Ø hrotu 60° A	32 mm
Největší Ø hrotu 30° A	14 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Ø pouzdra D	68,5 mm
Délka hrotu C	53 mm
Užitná délka B	114,5 mm
Pro hmotnost obrobku	500 kg
Morse kužel	MK4
Druh produktu	Středicí hrot