



Lehký otočný soustružnický hrot, Morse kužel: 5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	320655 5
GTIN	5907412202747
Třída artiklu	36C

Popis

Provedení:

- Úhel hrotu 60°.
- Lehké provedení.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbový.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Převážně k obrábění malých i nejmenších dílů na malých a velkých soustruzích.

Ø pouzdra D: 75 mm

Celková délka L: 246 mm

Užitná délka B: 116,5 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 50 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,006 mm

Délka hrotu C: 55,5 mm

Technický popis

Maximální počet otáček	4000 min ⁻¹
Pro hmotnost obrobku	650 kg
Užitná délka B	116,5 mm

Morse kužel	MK5
Ø pouzdra D	75 mm
Délka hrotu C	55,5 mm
Maximální chyba obvodové házivosti	0,006 mm
Největší Ø hrotu 60° A	50 mm
Celková délka L	246 mm
Druh produktu	Středicí hrot