



Vrtací sklíčidlo s ozubením Prima, Typ: 8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	342215 8
GTIN	4019208066974
Třída artiklu	39R

Popis

Provedení:

Čelisti jsou kalené.

Pro pravý i levý chod.

S unášecím kuželem DIN 238 k nastrčení na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 nebo přímo na vřeteno stroje.

Použití:

Pro univerzální vrtací práce pomocí elektrických ručních vrtaček, **příklepových vrtaček** a stojanových vrtaček.

Technický popis

Rozsah upínání	0,5 - 8 mm
Typ	8
Největší Ø kužele sklíčidla	12,065 mm
Unášecí kužel	B 12
Délka vrtací hlavy zavřená	57,5 mm

Vnější Ø	29,5 mm
Vhodný klíč s ozubením	S2
Druh produktu	Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem