

HOLEX**Vrtací sklíčidlo s ozubením, Typ: 16/18****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 342220 16/18 |
| GTIN | 4045197152954 |
| Třída artiklu | 32W |

Popis**Provedení:**

Vedení kličky není kalené.

Pro pravý i levý chod.

S unášecím kuželem DIN 238 k nastrčení na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 nebo přímo na vřeteno stroje.

Použití:

Pro univerzální vrtací práce pomocí elektrických ručních vrtaček, **příklepových vrtaček** a stojanových vrtaček.

Technický popis

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Rozsah upínání | 3 - 16 mm |
| Unášecí kužel | B 18 |
| Délka vrtací hlavy zavřená | 98 mm |
| Typ | 16/18 |
| Největší Ø kužele sklíčidla | 17,78 mm |

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Vnější Ø | 50 mm |
| Vhodný klíč s ozubením | S3 |
| Druh produktu | Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem |