



Otočný soustružnický hrot 60°, Morse kužel: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	320660 1
GTIN	4019208014418
Třída artiklu	35R

Popis

Provedení:

- Těleso a otočný hrot jsou kalené.
- Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodivé házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
- Úhel špičky 60°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení.

Ø pouzdra D: 34,5 mm

Užitná délka B: 60,5 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 15 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Pro hmotnost obrobku: 100 kg

Technický popis

Ø pouzdra D	34,5 mm
Největší Ø hrotu 60° A	15 mm

Užitná délka B	60,5 mm
Morse kužel	MK1
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Pro hmotnost obrobku	100 kg
Druh produktu	Středicí hrot