

HOLEX**Nástrčná stopka s válcovou stopkou, Ø stopky / unášecí kužel: 10/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	342300 10/12
GTIN	4045197294906
Třída artiklu	32X

Popis**Provedení:**

Zcela kalené a broušené dle stoupání. Dlouhodobě vysoká přesnost obvodové házivosti, neboť do kaleného povrchu se nezatlačí žádné třísky a lehké rázy nevytváří žádné vruby. Přesné provedení s válcovou stopkou.

Použití:

Pro upnutí vrtacích sklíčidel na frézkách, automatech atd. Válcovou stopku lze **upnout do kleštin nebo frézovacích upínacích trnů.**

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

Technický popis

Kužel Ø D	12,065 mm
Délka válcové stopky	40 mm
Skličidlo s kuzelem DIN 238	B 12
Ø stopky	10 mm
Druh produktu	Upínač vrtacího sklíčidla