



## Vrtací sklíčidlo s ozubením Prima, Typ: 10/12



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	342215 10/12
GTIN	4019208018041
Třída artiklu	39R

### Popis

#### Provedení:

Čelisti jsou kalené.

Pro pravý i levý chod.

S unášecím kuželem DIN 238 k nastrčení na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 nebo přímo na vřeteno stroje.

#### Použití:

Pro univerzální vrtací práce pomocí elektrických ručních vrtaček, **příklepových vrtaček** a stojanových vrtaček.

### Technický popis

Typ	10/12
Délka vrtací hlavy zavřená	60,5 mm
Unášecí kužel	B 12
Největší Ø kužele sklíčidla	12,065 mm
Rozsah upínání	0,8 - 10 mm

Vnější Ø	34,5 mm
Vhodný klíč s ozubením	S2
Druh produktu	Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem