

HOLEX**Vrtací sklíčidlo s ozubením, Typ: 10-3/8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	342235 10-3/8
GTIN	4045197152961
Třída artiklu	32W

Popis**Provedení:**

Vedení kličky není kalené.

Pro pravý chod. **Sklíčidlo použitelné pro pravý a levý chod**, neboť může být zajištěno šroubem (levý závit).

Použití:

Pro univerzální vrtací práce pomocí elektrických ručních vrtaček, **příklepových vrtaček** a stojanových vrtaček.

Technický popis

Rozsah upínání	0,8 - 10 mm
Typ	10-3/8
Délka vrtací hlavy zavřená	61 mm
Vnější Ø	33,3 mm
Upnutí	3/8-24 palec
Vhodný klíč s ozubením	S2

Druh produktu

Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem