



Vrtací sklíčidlo s ozubením Prima, Typ: 10/16



Údaje o objednávce

Artikové číslo	342215 10/16
GTIN	4019208018065
Třída artiklu	39R

Popis

Provedení:

Čelisti jsou kalené.

Pro pravý i levý chod.

S unášecím kuželem DIN 238 k nastrčení na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 nebo přímo na vřeteno stroje.

Použití:

Pro univerzální vrtací práce pomocí elektrických ručních vrtaček, **příklepových vrtaček** a stojanových vrtaček.

Technický popis

Největší Ø kužele sklíčidla	15,733 mm
Rozsah upínání	1 - 10 mm
Typ	10/16
Délka vrtací hlavy zavřená	77 mm
Unášecí kužel	B 16

Vnější Ø	42,8 mm
Vhodný klíč s ozubením	S2
Druh produktu	Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem