



Vrtací sklíčidlo s radiálním blokováním Extra RV plastové provedení, Typ: 10-3/8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	342200 10-3/8
GTIN	4019208415024
Třída artiklu	39R

Popis

Provedení:

- Vrtací sklíčidlo bez použití klíče s radiálním blokováním. Není potřebné žádné další blokování (zvláště při přiklepovém vrtání).
- Velmi ergonomické, pohodlná obsluha, 6hran pro maticový klíč.
- Dobrá přesnost obvodové házivosti.
- Provrtané provedení pro pravý a levý chod (závit M5 nebo M6).

S ochranou proti najetí.

Technický popis

Rozsah upínání	1 - 10 mm
Délka vrtací hlavy zavřená	60,9 mm
Maximální výkon stroje	550 W
Typ	10-3/8
Vnější Ø	42,7 mm
Upnutí	3/8-24 palec
Délka vrtací hlavy otevřená	55 mm
Radiální blokování	ano

Druh produktu

Vrtací sklíčidlo bez použití klíče