

HOLEX**Vrtací sklíčidlo s ozubením, Typ: 10-1/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	342235 10-1/2
GTIN	4045197152978
Třída artiklu	32W

Popis**Provedení:**

Vedení klíčky není kalené.

Pro pravý chod. **Sklíčidlo použitelné pro pravý a levý chod**, neboť může být zajištěno šroubem (levý závit).

Použití:

Pro univerzální vrtací práce pomocí elektrických ručních vrtaček, **příklepových vrtaček** a stojanových vrtaček.

Technický popis

Typ	10-1/2
Délka vrtací hlavy zavřená	61 mm
Rozsah upínání	0,8 - 10 mm
Vnější Ø	33,3 mm
Upnutí	1/2-20 palec
Vhodný klíč s ozubením	S2

Druh produktu

Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem