



Vrtací sklíčidlo s ozubením Prima, Typ: 13



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 342215 13 |
| GTIN | 4019208018096 |
| Třída artiklu | 39R |

Popis

Provedení:

Čelisti jsou kalené.

Pro pravý i levý chod.

S unášecím kuželem DIN 238 k nastrčení na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 nebo přímo na vřeteno stroje.

Použití:

Pro univerzální vrtací práce pomocí elektrických ručních vrtaček, **příklepových vrtaček** a stojanových vrtaček.

Technický popis

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Rozsah upínání | 1,5 - 13 mm |
| Největší Ø kužele sklíčidla | 15,733 mm |
| Délka vrtací hlavy zavřená | 77 mm |
| Typ | 13 |
| Unášecí kužel | B 16 |

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Vnější Ø | 42,8 mm |
| Vhodný klíč s ozubením | S2 |
| Druh produktu | Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem |