

**Textilní lepicí páska, stříbrná, Šířka×délka (mm×m): 48X50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083600 48X50
GTIN	4042448392954
Třída artiklu	08M

**Popis****Provedení:**

Lepicí páska **tesa® 4662 duct tape** má vynikající přilnavost i na drsných a prašných površích. Je vodotěsná, tvarovatelná a flexibilní. Ideální pro utěsnění trubek a vedení, také pro aplikace na omítky a zdivo. Je lehce natrhnutelná rukou v podélném a příčném směru.

**Upozornění:**

Uvedená minimální trvanlivost tesa® výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

**Technický popis**

Délka	50 m
Tloušťka	0,23 mm
Označení výrobce	duct tape 4662
Šířka	48 mm
Barva	stříbrná
Roztažnost	18 %

Sklad, vlhkost	50 - 70 %
Odolávající teplotě do	95 °C
Skladovací teplota	15 - 35 °C
Druh lepicí pásky	jednostranná,
Liner k dispozici	ne
Zvláštní znaky	nepromokavá
Zvláštní znaky	přiléhavý
Zvláštní znaky	lze natrhnout rukou
Jemnost tkaniny	27 mesh
Pevnost v tahu	3 N/mm
Lepicí hmota	přírodní kaučuk
Materiál nosiče	tkanina
Použití	Upevnit
Použití	Vázat
Použití	Utěsnit
Použití	Upevnit
Použití	Slepit
Použití	Balit
Přilnavost z oceli	0,44 N/mm
Atribut názvu produktu	stříbrná
Druh produktu	Lepicí páska