

HOLEX**ER kleština, ER 25, Jmenovitý upínací Ø d: 2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308960 2
GTIN	4045197151339
Třída artiklu	32Z

Popis**Provedení:**

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

Upozornění:

Kleštiny ER16, ER25 a ER32 bez těsnění jsou přes eshop k dispozici také v palcových rozměrech.

Přemostění upínacího Ø je vždy o 1 mm menší, např. Ø 10 – 9 mm, kromě 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).

Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	2 mm
Upnutí	ER 25
Norma	ISO 15488-B
Obvodová házivost	≤ 10 µm
Typ	430 E
Vnější Ø D	26 mm
Celková délka L	34 mm
Druh produktu	Upínací kleština

