

**HOLEX****Pevný hrot s tvrdokovovou špičkou, Morse kužel: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	323600 1
GTIN	4045197296665
Třída artiklu	32L

**Popis****Provedení:**

Úhel hrotu 60°, broušený povrch.

Plný hrot se zapuštěnou **špičkou z tvrdokovu**.

Špičky hrotů osazené tvrdokovem jsou opatřeny značkovací drážkou, která indikuje max. přebroušení hrotu.

**Popis:**

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

**Norma:****DIN 806**

Vnější Ø D: 12,2 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø tvrdokovu H: 7 mm

**Technický popis**

Vnější Ø D	12,2 mm
Ø tvrdokovu H	7 mm
Morse kužel	1
Celková délka L	80 mm
Druh produktu	Středicí hrot

