

**HOLEX****ER kleština s utěsněním a tryskami, ER 25, Jmenovitý upínací Ø d: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308962 12
GTIN	4045197645159
Třída artiklu	32Z

**Popis****Provedení:**

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

Utěsněná provedení s tryskami pouze pro jmenovitý Ø.

**Technický popis**

Jmenovitý upínací Ø d	12 mm
Upnutí	ER 25
Norma	ISO 15488-A
Obvodová házivost	≤ 10 µm
Typ	429 E
Vnější Ø D	26 mm
Celková délka L	34 mm
Druh produktu	Upínací kleština

