



Pevný hrot s tvrdokovovou špičkou, Morse kužel: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	323600 2
GTIN	4045197296672
Třída artiklu	32L

Popis

Provedení:

Úhel hrotu 60°, broušený povrch.

Plný hrot se zapuštěnou **špičkou z tvrdokovu**.

Špičky hrotů osazené tvrdokovem jsou opatřeny značkovací drážkou, která indikuje max. přebroušení hrotu.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Norma:

DIN 806

Vnější Ø D: 18 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø tvrdokovu H: 7 mm

Délka plochy L₁: 30 mm

Vzdálenost plochy hrotu b: 2 mm

Technický popis

Vnější Ø D	18 mm
Délka plochy L ₁	30 mm
Vzdálenost plochy hrotu b	2 mm
Ø tvrdokovu H	7 mm
Morse kužel	2

Celková délka L	100 mm
Druh produktu	Středící hrot