

**Garant****Trubička pro chlazení HSK, Pro HSK: 40****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 309880 40     |
| GTIN           | 4045197273918 |
| Třída artiklu  | 39Z           |

**Popis****Provedení:**

Speciální O-kroužek do 120 bar, úhlová pohyblivost  $\pm 1^\circ$ , leštěný, se 2 těsnicími kroužky.

**Těsnění Viton® odolné vůči chladicí kapalině.**

- Jemně vyleštěný povrch, kalený a brunýrovaný.
- Dva leštěné přechodové poloměry.
- Dokonalá pohyblivost díky dvěma o kroužkům.
- Zušlechtěné závitové objímky s válcovanými, vysoce komprimovanými boky závitu.

**Popis:**

**Trubička pro chlazení HSK** – malý díl s velkým účinkem! V případě, že se nástroje mění denně až několik tisíckrát, je důležité zajistit mezi trubičkou pro chlazení a těsněním vřetena stroje čisté a především procesně spolehlivé rozhraní.

**Vhodné pro:**

Upínače nástrojů HSK.

**Technický popis**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Celková délka L   | 29 mm   |
| Závit M           | M12×1   |
| Vhodné pro upínač | HSK 40  |
| Ø D               | 8 mm    |
| Maximální tlak    | 120 bar |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Úhlová pohyblivost | ±1 stupeň                     |
| Povrchová úprava   | leštěné                       |
| Druh produktu      | Trubička na chladicí kapalinu |

## Příslušenství

|   |           |
|---|-----------|
| Nástrčný klíč pro trubičku pro přívod chlazení HSK Pro HSK 40 | 309890 40 |
|---|-----------|